

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	135 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	270 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.84 kg

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Номер на поръчката 00023492
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

