ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	135 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	270 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Номер на поръчката 00023492

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH