

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Termorresistencia Plástico, resistente al calor |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro                      |
| Cojinete                           | Arbusto de cojinete seco                        |
| Color Aro                          | Negro                                           |
| Diámetro                           | 100 mm                                          |
| Ancho de Banda de rodadura         | 35 mm                                           |
| Diámetro del agujero del Eje       | 8 mm                                            |
| Longitud del cubo                  | 45.5 mm                                         |
| Anchura del cuerpo                 | 35 mm                                           |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 90 Shore D                                      |

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Duratech heat                    |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 125 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | Sí                               |
| Capacidad de carga estática   | 250 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 280 °C                           |
| Peso total                    | 0.3 kg                           |

# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Número de pedido 00035370  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

