

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Maxtech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0.13 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 30 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 12 mm |
| Longitud del cubo | 44.4 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 60 Shore D |

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

