

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	310 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	118 mm
Totaal gewicht	6,94 kg

BEHUIZING

Offset	30 mm
Zwenk radius	84 mm
Draaicirkel	168 mm
Diameter koepel	104 mm

WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FITTING

Lengte plaat	112 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	92 mm
Diameter plaatgat	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Bestelnummer 00800109

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

