



L'immagine può differire dal prodotto originale

**PRESTAZIONI**

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ○ ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

**ATTRIBUTI PRINCIPALI**

Nome del prodotto	Kappa
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1320 kg
Portata a 6 km/h	1200 kg
Portata statica	2640 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	305 mm
Peso complessivo	4,404 kg

**RUOTA**

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

**SUPPORTO**

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
	✓

**FISSAGGIO**

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	135 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629

Numero d'ordine 00805788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

