

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	2160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	3600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	305 mm
Àmplia general	140 mm
Pes total	15,87 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsio
Color	Zink-iron (traspàs)
Desplaçament	65 mm
Scio de giro	195 mm
Sterferencia de giro	390 mm
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	140 mm

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	175 mm
Placa ampla	140 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	140 mm
Placa de diàmetre	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Número de comanda 00863174

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

