

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	8,67 kg

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Koło z kołnierzem
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	75 mm
Średnica otworu Oś	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Średnica rozmieszczenia otworów	112 mm
Średnica otworu montażowego	15 mm
Odpowiedni do	atlet

MOCOWANIE

Liczba otworów montażowych	4
Trzpień	

