PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Numéro de commande 00050507



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Numéro de commande 00050597

Dessins du produit

