

ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Kravnesība pie 6 km/h	240 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	164 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,15 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	60 mm
Pagrieziena rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020

Pasūtījuma numurs 00837711
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

