



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Delta                         |
| Type                         | Zwenkwiel                     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 500 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 400 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 178 mm                        |
| Totale breedte               | 94 mm                         |
| Totaal gewicht               | 2,92 kg                       |

#### VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar   |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd  |
| Offset                     | 55 mm               |
| Zwenk radius               | 117,5 mm            |
| Uitzwenking                | 235 mm              |
| Diameter koepel            | 94 mm               |

#### WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tread profile                 | convex                  |
| Wielkern materiaal            | Aluminium               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

#### BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# DELTA

3640ITP125P63 cv

EAN 4031582366327

Bestelnummer 00837543

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

