

## LEVINA

5377PJP125P50 XL 7001/3000

EAN 4031582404135



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Levina                              |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 161 mm                              |
| Обща ширина                        | 59 mm                               |
| Общо тегло                         | 0.63 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Тънък                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка  |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 38 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 130 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 260 mm                  |
| Диаметър на купол           | 59 mm                   |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)         |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Ширина на тялото      | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 46.5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 61.5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8.5 mm            |



Универсална  
награда за  
Дизайн



Deutscher  
Дизайн  
Club

