产品信息

GALEA

5070YGH125R05-22x40

EAN 4031582354362



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	162 mm
总重量	0.62 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	22 mm
螺栓长度	40 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5070YGH125R05-22x40


EAN 4031582354362

订单号 00771033

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH