

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Objednávací číslo 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Puretech air

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 150 kg

Statická Nosnost 150 kg

Celková hmotnost 1,04 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	260 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Objednáací číslo 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

