

KAPPA

9680IFP125P63 CL67

EAN 4031582366105

Pasūtījuma numurs 00827736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●○○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	300 kg
Krāvesība pie 6 km/h	240 kg
Statiskā krāvesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	170 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	3,688 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	48 mm
Pagrieziena rādiuss	112,5 mm
Grozāms savienojums	225 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9680IFP125P63 CL67

EAN 4031582366105

Pasūtījuma numurs 00827736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9680IFP125P63 CL67

EAN 4031582366105

Pasūtījuma numurs 00827736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

