

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	60 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	49 mm
总宽度	38 mm
总重量	0.03 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	铬
偏移量	16 mm
旋转半径	39 mm
转向干涉	78 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑（RAL9011）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	42 mm
胎面宽度	6 mm
轮体宽度	6 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

订单号 00072826
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

