INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# BASETECH

## POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972




Imaginea poate fi diferită de produsul original

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 80 mm |
| Benză de rulare | 34 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Basetech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 250 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,06 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH