

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	2,82 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	300 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер замовлення 00038262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

