

# NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056

Numer zamówienia 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 660 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 550 kg                             |
| Nośność statyczne              | 1100 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 1,71 kg                            |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 54 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |
| Typ łożyska          | 6006                       |
| Odpowiedni do        | linde                      |

## RYSUNKI TECHNICZNE

