PURETECH AIR

PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Capacité de charge à 3 km/h	140 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	280 kg
Poids	1.89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR

EAN 4031582394078

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH