

# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Integral twin                                 |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri         |
| Portata a 3 km/h                    | 125 kg                                        |
| Portata a 4 km/h                    | 125 kg                                        |
| Elettricamente conduttivo           | No                                            |
| Inossidabile                        | No                                            |
| Portata statica                     | 375 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                         |
| Altezza totale                      | 150 mm                                        |
| Larghezza complessiva               | 63 mm                                         |
| Peso complessivo                    | 1,03 kg                                       |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd               |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media        |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Disassamento              | 37,5 mm                          |
| Raggio di piroettamento   | 103 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 206 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 61,5 mm                          |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 12 mm                            |
| Larghezza corpo             | 12 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |

## FISSAGGIO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno con Foro camma per barre profilate |
| Diametro bullone                        | 28 mm                                    |
| Lunghezza bullone                       | 96 mm                                    |
| Posizione della filettatura del bullone | 19 mm                                    |
| Numero fori di fissaggio                | 4                                        |



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8


EAN 4031582302608

Numero d'ordine 00032977

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design