INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# INTEGRAL TWIN

## 2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Integral twin |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
| Portata a 3 km/h | 125 kg |
| Portata a 4 km/h | 125 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 375 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 150 mm |
| Larghezza complessiva | 63 mm |
| Peso complessivo | 1,03 kg |
| Certificazione | Testato e monitorato da TÜV Süd |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 37,5 mm |
| Raggio di piroettamento | 103 mm |
| Ingombro di piroettamento | 206 mm |
| Diametro cuffia superiore | 61,5 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Grigio bianco (RAL9002) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 12 mm |
| Larghezza corpo | 12 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate |
| Diametro bullone | 28 mm |
| Lunghezza bullone | 96 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 19 mm |
| Numero fori di fissaggio | 4 |

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Numero d'ordine 00032977

**Disegni del prodotto**




Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH