

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Chapa de acero
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de bloque
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	260 mm
Ancho de Banda de rodadura	85 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	300 kg
Peso total	1.57 kg

PURETECH AIR

DQP260x85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

