

TIGE FILETÉE

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numéro de commande 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Tige filetée

Type Roulette pivotante

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 40 °C

Hauteur 59 mm

Largeur totale 55 mm

Poids 0,128 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Zamac / Aluminium
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

TIGE FILETÉE

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numéro de commande 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

