

PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1.54 kg

PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381

Numéro de commande 00050619
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

