

## ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                            |
| Material do centro da roda | Molde zincado                                    |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado           |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 150 mm                                           |
| Largura do Piso            | 32 mm                                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 8 mm                                             |
| Comprimento do cubo        | 35,5 mm                                          |
| Dureza do Piso (A)         | 75 Shore A                                       |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Elastech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 300 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Peso geral                        | 0,93 kg                              |

# ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Número de encomenda 00024889

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

