

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	115 mm
Peso complessivo	1,38 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	115 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Numero d'ordine 00038759

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

