

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Numéro de commande 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	53 mm
Poids	0,184 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	53 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm

AGILA TWIN

2970UOO050P30-11

EAN 4031582302769

Numéro de commande 00030048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

