

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numer zamówienia 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ● ○ |
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Supratech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 100 kg |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,214 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numer zamówienia 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

