

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea light
Ház típusa	Kerékfésűes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,09 kg
Teljes szélesség	46 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Körbeforgás	134 mm
Kupola átmérője	23 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	13,9 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF Design
Award

LINEA LIGHT


5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF Design
Award
product
design
award