

COMPACTA

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnēsība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnēsība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	85 mm
Kopējais svars	0,143 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protectora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	65 mm
Protectora platums	25 mm
Protectora cietība (A)	85 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Vienas bumbas sacensības
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	57,5 mm
Grozāms savienojums	115 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	75 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	40 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

COMPACTA

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

