

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Número de comanda 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus de carcassa	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	25 kg
Tracidad de carga estàtica	50 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	17 mm
Àmplia general	20 mm
Pes total	0,011 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	14 mm
Banda de rodadura ample	14 mm
Corporació ample	14 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Angular
Color	Passivat blau
Dome Dictel	20 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	30 mm
Placa ampla	17 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	20 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	20 mm
Placa de diàmetre	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Número de comanda 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

