

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Número de pedido 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ○○○○○

Ruido de movimiento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistencia a la corrosión ○○○○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Footmaster

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 250 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 90 °C

Altura total 123 mm

Ancho total 131 mm

Peso total 5,56 kg

## ARO

Cojinete Sin mecanizar Cubo

Diámetro 75 mm

Ancho de Banda de rodadura 30 mm

Anchura del cuerpo 30 mm

## SOPORTE

Desplazamiento 30 mm

Radio de giro 81 mm

Interferencia de giro 162 mm

Diámetro del domo 104 mm

## AJUSTE

Longitud de la placa 112 mm

Anchura de la placa 112 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 92 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 92 mm

Diámetro del orificio de la placa 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Número de pedido 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

