

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numer zamówienia 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,247 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numer zamówienia 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

