# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135

Numéro de commande 00035532



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Capacité de charge à 4 km/h | 250 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | yes |
| Capacité de charge statique | 500 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0.78 kg |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Largeur du corps de roue | 40 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135

Numéro de commande 00035522

**Dessins du produit**




