

## PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Objednávací číslo 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu        | Tvrdá guma černá          |
| Ložisko                 | Valivé ložisko            |
| Barva Kola              | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra               |
| Průměr                  | 200 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 50 mm                     |
| Průměr otvoru pro šroub | 25 mm                     |
| Délka náboje            | 58 mm                     |
| Šířka středu kola       | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 80 krůček A               |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Puretech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 205 kg                       |
| Statická Nosnost            | 410 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 1,17 kg                      |

# PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Objednáací číslo 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

