

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Forma
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч	135 kg
Температурен диапазон (минимален)	-18 °C
Температурен диапазон (максимален)	120 °C
Обща височина	176 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	60 бряг А

ВИЛКА

Материал	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	57 mm
Радиус на завъртане	137 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	92 mm
Ширина на плаката	64 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	73 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	43 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	45 mm
Диаметър на отвора на плаката	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

