LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365

Numéro de commande 09779568

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.18 kg

CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	65 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365

Numéro de commande 00770568

Dessins du produit





