

# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | Agila care                                     |
| Type                            | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs             |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg   |
| Conducteur électrique           | ✓  |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C  |
| Hauteur                         | 138 mm   |
| Poids global                    | 0,869 kg                                       |

## ROUE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps     | Polyamide, conducteur électrique             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision              |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                           |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 32 mm  |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                   |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de billes |
| Déport                  | 38 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |

## RACCORD

|                 |  |
|-----------------|--|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte |
| Diamètre Œil    | 32 mm  |
| Longueur Œil    | 50 mm  |

# AGILA CARE

2476XSP100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582358186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

