제품 정보

MAXTECH

PNR389x85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	150 kg
전체 체중	1.95 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, Foamed
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	389 mm
트레드 폭	85 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	74 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR389x85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH