INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	75 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	128 mm
Lățime totală	75 mm
Greutate totală	0,92 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	41 mm
Raza de pivotare	123 mm
Interferență pivotantă	246 mm
Diametru cupolă	75 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Bandă de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Bandă de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	105 mm
Lățimea plăcii	80 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Numărul de comandă 00004012

Desene ale produsului

