

GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda | Galea |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 139 mm |
| Ukupna širina | 66 mm |
| Ukupna težina | 0,608 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 30 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 128 mm |
| Otpor okretanju | 256 mm |
| Prečnik kupole | 59 mm |

PRILAGODAVANJE

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 22 mm |
| Dužina sraf | 40 mm |

GALEA

5075PJP100R05-22X40

EAN 4031582379310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

