**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R20-23/11

EAN 4031582090147



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Розетка |
| Тип | Аксесуар |
| ОбВантажопідйомністьь 3 км/год | 40 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Загальна висота | 36 mm |
| Загальна вага | 0,01 kg |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Синтетична розетка, кругла |
| Діаметр Болт | 23 mm |