

ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 100 kg |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 1,191 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Loopvlak | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Wielkleur | Grafietszwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 37 mm |
| Breedte wielkern | 37 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|--------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 123 mm |
| Draaicirkel | 246 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 13 mm |

ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

