GALEA

5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	162 mm
Àmplia general	66 mm
Pes total	0,55 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	129 mm
Sterferencia de giro	258 mm
Dome Dictel	59 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077PJH125P30-10

EAN 4031582379099

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH