

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162  
Bestelnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Delta twin
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	111,5 mm
Totale breedte	92 mm
Totaal gewicht	1,932 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Transparante Coating
Offset	25 mm
Zwenk radius	62 mm
Draaicirkel	124 mm
Diameter koepel	73 mm

## FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	100 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	63 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	78 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	63 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	78 mm
Diameter plaatgat	10,5 mm

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162  
Bestelnummer 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

