

# INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral                                     |
| Typ                         | Otočné Kolečko                               |
| Norma                       | podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek |
| Nosnost 3 km/h              | 150 kg                                       |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                       |
| Elektrické vodivé           | Ano                                          |
| Nerezové                    | Ne                                           |
| Statická Nosnost            | 300 kg                                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                        |
| Celková výška               | 229 mm                                       |
| Celková hmotnost            | 1,66 kg                                      |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd      |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední   |
| Tvar Vidlice     | Uzavřeno                 |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Vyosení          | 60 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 160 mm                   |
| Průměr otáčení   | 320 mm                   |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknutý, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné      |
| Ochranná krytka    | Integrovaný chránič nitě                  |
| Průměr             | 200 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 35 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (D) | 59 Shore D                                |

## MONTÁŽ

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý                                                        |
| Průměr čepu  | 28 mm                                                                             |
| Délka čepu   | 45 mm                                                                             |
| Informace    | Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. |

Ocenění  
iF Design  
AwardOcenění  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL


2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Ocenění  
iF Design  
Award



Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award