

DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	40 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6308

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	4200 kg
Товароносимост при 6 км/ч	3500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	8400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	3.89 kg




DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320027

Номер на поръчка: 0801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.