

PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,61 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento cônico
Cor da Roda	Passivada a azul
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	36 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Número de encomenda 00000162
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

