

# NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numărul de comandă 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,547 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	34 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	32 mm
Lățimea corpului	34 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6201

# NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numărul de comandă 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

